

NC10FRX-14-B

Einfach zu montierende, rechtwinklige 8 + 2-pol Kabelbuchse, schwarz-verchromtes Metallgehäuse, sichere Verriegelung und bewährte Neutrik Kabelzugentlastung

Features & Benefits

- Für Datenübertragung geeignet – CAT 5e Leistung mit bis zu 16 A und 50 V Stromversorgung – übertrifft PoE+ Leistung
- Extrem robust im Vergleich zu RJ45 Steckverbindern
- Metallgehäuse bietet beste Rundumschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen



Technische Informationen

Produkt

Titel	NC10FRX-14-B
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	female

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 10 G Ω (initial), 0.1 (after damp heat test)
Anzahl elektrischer Kontakte	8 + 2
Nennstrom pro Kontakt	16 A (power pins), 3 A (data pins)

Cable shield - shell connection	choosable
Transmission performance	CAT 5e

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	8.0 - 10.0 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	2.5 mm ² / AWG 14 (power pins), 1 mm ² / AWG 18 (data pins)

Material

Spannhülse	PA / PU
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Split sleeve	POM

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 HB
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
Manufacturing Standard	IEC 61076-2-103