



MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtstärke (nom.)	500 cd
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50000X	Nennlichtausbeute (nom.)	72,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Farbcode	927 [CCT von 2700 K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Lichtstrom im 90° Winkel	270 lm
Lichtstrom (Nom)	270 lm		

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Lampenstrom (Nom)	18 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 inch/50mm]

Abmessungsskizzen



GU10 220-240V 3.7-35W 270lm 36D 2700K D


Photometrische Daten



LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-ADL-ADL

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	467615
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951430811400
Bestell-Produktname	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8719514308114
Bestellcode	30811400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002979402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm



LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-LDD-LDD


MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




LEDspots MAS VLED SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-POC-POC

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

