



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Schaltzyklus	50000X
B50L70	50000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K (841)]
Lichtstrom (Nom)	3000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampenstrom (max.)	350 mA

Lampenstrom (min.)	150 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	120-160 V

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Produktlänge	1500 mm


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Zulassungen und Anwendungseigenschaften		Bestell-Produktname	
Energiesparendes Produkt	ja	EAN/UPC - Produkt	8718696743379
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++	Bestellcode	74337900
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat	Anzahl pro Verpackung	1
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh	Anzahl pro Umverpackung	10
Produktinformationen		Material-Nr. (12NC)	929001391402
Gesamt-Produktcode	871869674337900	Nettogewicht (Einzeltell)	0.196 kg

Hinweise


- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Abmessungsskizzen




TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400

Photometrische Daten



Photometric data chart for TLED 1500mm LED tube.


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15.5 mm	18.8 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm



LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Photometrische Daten




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Lebensdauer




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

