

**PHILIPS**

**Lighting**



# **CorePro LEDspot- Reflektoren E27/E14**

## **CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D**

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### **Produkt Daten**

<b>Allgemeine Eigenschaften</b>		<b>Farbkonsistenz</b>	<6
Sockel	E14 [ E14]	<b>Farbwiedergabeindex (Nom.)</b>	80
RoHS-Zeichen	RoHS mark	<b>Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)</b>	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	<b>Lichtstrom im 90° Winkel</b>	320 lm
Schaltzyklus	50000X		
Technischer Typ	4.3-60W		
<b>Lichttechnische Daten</b>		<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	<b>Eingangs frequenz</b>	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	<b>Power (Rated) (Nom)</b>	4.3 W
Lichtstrom (Nom)	320 lm	<b>Lampenstrom (Nom)</b>	25 mA
Nennlichtstrom (Nom)	320 lm	<b>Äquivalente Leistung</b>	60 W
Lichtstärke (Nom)	550 cd	<b>Startzeit (Nom)</b>	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	<b>Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)</b>	0,5 s
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °	<b>Leistungsfaktor (Nom)</b>	0,7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	<b>Spannung (Nom)</b>	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	74,00 lm/W		

# CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 80 °C

## Dimmen

Dimmbar Ja

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A+

Geeignet für Akzentbeleuchtung ja

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869681177100

## Bestell-Produktnamen

CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

8718696811771

## EAN/UPC - Produkt

81177100

## Bestellcode

1

## Anzahl pro Verpackung

6

## Anzahl pro Umverpackung

1


## Material-Nr. (12NC)

929001891202

## Nettogewicht (Einzelteil)

0,050 kg


## Abmessungsskizzen




R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

## Photometrische Daten




LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM



LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


## CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

### Photometrische Daten




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

### Lebensdauer



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

