

Tragschienenadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 21,6 mm, Höhe: 11 mm



COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	30 STK
Mindestbestellmenge	30 STK
GTIN	 4 055626 661513
GTIN	4055626661513
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,597 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,705 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Breite	21,6 mm
Länge	58,1 mm
Höhe	11 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

Tragschienenadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC001024

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / CSA / cUL Recognized / UL Recognized / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	150 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	150 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	150 V	300 V

Tragschienenadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Approbationen

	B	C	D
Nennstrom IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cULus Recognized

