

Kabelverschraubung - G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - 1076600

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kunststoffkabelverschraubung mit geschlitzter Dichtung, für Steckverbinder mit bereits konfektionierter Leitung, IP66, Anschlussgewinde M25, lichte Weite: 18,2 mm

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 055626 785004
GTIN	4055626785004
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,970 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,970 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Türkei
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	33 mm
Schlüsselweite Stutzen	33 mm
Sechskant Eckmaß	37,4 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung	25,1 mm ... 25,2 mm
Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 7 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C (statisch)

Kabelverschraubung - G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - 1076600

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	PA
Material Kabeldichtung	CR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Anzugsdrehmoment	5 Nm ... 7,5 Nm (Überwurfmutter: EN 62444) 3,5 Nm (Stutzen: EN 62444)
Farbe	schwarz
Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
	Lichte Weite 18,2 mm

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Kabelverschraubung - G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - 1076600

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 6.0	EC000441
ETIM 7.0	EC000441