

标识 - MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



标识, 盘卷, 黄色/黑色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK GO, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 17.5 x 8 mm, 标签数: 297

产品说明

MM-EML...聚酯自黏式标签可用作进行设备标识的预打孔材料。

优势

- ✓ 预打孔的几何形状让使用变得简单方便
- ✓ 得益于创新的材料成分, 打印每一个标签时都可以实现零浪费
- ✓ 简单高效的料盒系统: 包括要打印的材料以及相应的色带
- ✓ 追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
- ✓ 预打孔的自黏式标签特别适合在控制柜、控制器和系统制造中用于对各种组件和设备进行专业、永久的标识
- ✓ 材料已经过cUL认证
- ✓ 采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案

关键商业数据

package_quantity	1
GTIN	4063151041779

技术数据

尺寸

长度 (b)	7 mm
厚度 (a)	17.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处。

概述

颜色	黄色/黑色
材质	无硅树脂、卤素及镉
标识材料	聚酯
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	297
标记安装类型	背胶固定
Testing substances harmful to the wetting properties of lacquers (LABS conformity)	VW PV 3.10.7:2005-02

标识 - MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203

技术数据

概述

结果	通过测试
UV resistance	遵循ISO 4892-2:2013-03
结果	通过测试
测试持续时间	96 h
Test for wipe resistance of inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide	DIN 50018:2013-05
结果	通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
Salt spray test	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	通过测试

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27400629
eCl@ss 11.0	27281103

ETIM

ETIM 7.0	EC001288
----------	----------

认证

cULus Recognized /

认证详情

cULus Recognized 
--

产品图

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>