

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme



1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Ihre Vorteile

- Der große Anschlussraum ermöglicht den Leiteranschluss starrer und flexibler Leiter ohne Aderendhülse, auch über den Nennquerschnitt hinaus
- Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
- Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte
- Geprüft für Bahnanwendungen
- Der Kabeleinführtrichter ermöglicht die Aufnahme von Leitern mit Aderendhülse und Kunststoffkragen im Nennquerschnitt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1452264
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1111
GTIN	4063151840242
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,769 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	IN

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme



1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
Anwendungsbereich	Bahnindustrie
	Maschinenbau
	Anlagenbau
	Prozessindustrie
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

Datenpflgestand

Artikelrevision	00
-----------------	----

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,56 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Bemessungsquerschnitt AWG	16
Schraubengewinde	M2
Anzugsdrehmoment	0,22 ... 0,25 Nm
Abisolierlänge	7 mm ... 8 mm
Lehrdorn	A1
	B1
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	26 ... 16 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Nennstrom	17,5 A
Belastungsstrom maximal	17,5 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	1000 V

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme



1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
-----------------	---------------------

Maße

Breite	4,15 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	46,9 mm

Materialangaben

Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



Zeichnungen

Schaltplan



UT 1,5 BU - Durchgangsklemme



1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

 cCSAus Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	600 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup C	600 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup F	1000 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup D	600 V	5 A	30 - 14	-

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	600 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup C	600 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup F	1000 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup D	600 V	5 A	30 - 14	-

DNV Zulassungs-ID: TAE00001S9				
---	--	--	--	--

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme



1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBS 2-4 - Steckbrücke

3030116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030116>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-4 - Steckbrücke

3030129

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030129>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 4-4 - Steckbrücke

3030132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030132>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-4 - Steckbrücke

3030145

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030145>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 10-4 - Steckbrücke

3030158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030158>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-4 - Steckbrücke

3030352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030352>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 2-4 BU - Steckbrücke

3030117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030117>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-4 BU - Steckbrücke

3030130

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030130>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 4-4 BU - Steckbrücke

3030133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030133>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-4 BU - Steckbrücke

3030146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030146>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 10-4 BU - Steckbrücke

3036851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036851>

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-4 BU - Steckbrücke

3030353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030353>

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 2-4 GY - Steckbrücke

3030118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030118>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-4 GY - Steckbrücke

3030131

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030131>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



FBS 4-4 GY - Steckbrücke

3030134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030134>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-4 GY - Steckbrücke

3030147

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030147>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



D-UT 2,5/10 - Abschlussdeckel

3047028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047028>

Abschlussdeckel, Tiefe: 39,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau



ATP-UT - Abteilungstrennplatte

3047167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047167>

Abteilungstrennplatte, Tiefe: 45,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 53,4 mm, Farbe: grau



UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: weiß

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben

ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zackband

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805001>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



ZB 4 CUS - Zackband

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824951>




Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805739>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805807>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UC-TM 4 - Marker für Klemmen

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818111>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



UC-TM 4 CUS - Marker für Klemmen

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824573>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

UCT-TM 4 - Marker für Klemmen

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828732>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



UCT-TM 4 CUS - Marker für Klemmen

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829588>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84

STP 4-2-ZB - Schildchenträger

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038613>



Schildchenträger, einrastbar in Zugfederklemmen ST 1,5..., beschriftbar mit UCT-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 oder ZBF 4, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 4 x 10,5 mm

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808587>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 4 CUS - Zackband flach

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825023>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808626

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808626>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808820>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810818

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810818>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende gerade Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 4,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810850>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 4,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



UC-TMF 4 - Marker für Klemmen

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818166>




Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

UC-TMF 4 CUS - Marker für Klemmen

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824630>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



UCT-TMF 4 - Marker für Klemmen

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828742>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 90

UCT-TMF 4 CUS - Marker für Klemmen

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829651>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 90

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



PAI-4 - Prüfadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030925>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

PS-4 - Prüfstecker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030970>



Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

UT 1,5 BU - Durchgangsklemme

1452264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452264>



DP PS-4 - Distanzplatte

3036712

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036712>



Distanzplatte, Tiefe: 29 mm, Breite: 4,2 mm, Höhe: 22,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204504>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de