

Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 22, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktní lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
- ✓ Známy způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- ✓ Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- ✓ V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918030421

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	8,57 mm
Šířka	111,76 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	106,68 mm
Šířka [w]	111,76 mm
Výška [h]	15,9 mm
Konstrukční výška	12 mm
Délka pájeného pinu	3,9 mm
rozměry kolíku	1 x 1 mm
Délka	8,57 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTBV 2,5/...-G
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV

Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	22

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

CSA / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Příslušenství

Kódovací prvek

Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Příslušenství

CR-MSTB - 1734401



Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Záslepka

MSTB-BL - 1755477



Popisky svorek, nepotištěný

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Označovací pero

B-STIFT - 1051993



Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Příslušenství


Příslušenství

SK 5,08/3,8:SO - 0805085




Výkresy

Vrtací schéma




Diagram



Typ: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 s MSTBV 2,5/...-G-5,08


Diagram



Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 s MSTBV 2,5/...-G-5,08


Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/22-G-5,08 - 1758212

Diagram



Typ: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 s MSTBV 2,5/...-G-5,08-5,08

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>