

# MPF12-V

12-polige Einbaubuchse, vertikale Leiterplatten-Version

Der miniCON ist, mit seiner flexiblen und kompakten Konstruktion, ausgezeichnet für Multipin/Industrie Anwendungen geeignet. Der robuste Miniatursteckverbinder aus Metall hat eine Push-Pull Verriegelung und besticht durch sein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.

## Features & Benefits

- Velour-Chrom Gehäuse
- Push-Pull Verriegelung
- Robuste, präzise gefräste Metall-Konstruktion
- Vergoldete Kontakte
- Komplette Einbaubuchse für vertikale Leiterplattenmontage



## Technische Informationen

### Produkt

Titel	MPF12-V
Verbindungstyp	miniCON
Geschlecht	female

### **Elektrische Daten**

Durchgangswiderstand	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	$> 0.5 \text{ G}\Omega$
Nennstrom pro Kontakt	3 A
Nennspannung	< 50 V

### **Mechanische Daten**

Leiterquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	20 AWG
Anschlussart	vertical PCB mount
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	14.10 mm

### **Material**

Kontaktbeschichtung	0.2 $\mu\text{m}$ AuCo
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

### **Umwelt**

Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Schutzklasse	IP 5X
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C