

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D

MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen -
LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ -
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Produktdaten:
EAN/UPC - Produkt: 8719514307568
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 45 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: GU5.3
Schaltzyklen: 50000X
Nennlebensdauer (Nom): 40000 h

Lichttechnische Eigenschaften:
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz: <4
Farbwiedergabeindex (Nom): 90
Lichtstrom-Neuwert: 670 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel: 670 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 36 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 36 °

Elektrische Kenndaten:
Ausgewiesene Lampenleistung: 7.5 W
Spannung (Nom): ac electro V
Eingangsfrequenz: - Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.7

Temperaturkenndaten:
Gehäusetemperatur (max.): 90 °

Dimmen:
Dimmbar: Ja


Mechanische Kenndaten:
Durchmesser D: 50 mm
Gesamtlänge C: 46 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:
Energieeffizienz-Label (EEL): A+
Energieverbrauch: 9 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimC 46 mm
DimD 50 mm

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951430756800
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D
EAN/UPC - Produkt	8719514307568
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	45 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	GU5.3
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<4
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Lichtstrom-Neuwert	670 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel	670 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	36 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	7.5 W
Spannung (Nom)	ac electro V
Eingangs frequenz	- Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungs faktor (Nom)	0.7

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	90 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

Hinweise

Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z. B. über der Dusche)