

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THR - 1830443

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- ✓ Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356886932

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	14,5 mm
Šířka	18,3 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	14 mm
Šířka [w]	18,3 mm
Výška [h]	8,3 mm
Konstrukční výška	6,3 mm
Délka pájeného pinu	2 mm
rozměry kolíku	1,12 mm
vzdálenost kolíků	2,54 mm
Délka	14,5 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	IMC 1,5/...-G-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THR - 1830443

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	5

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
-------------	----------

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THR - 1830443

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	


EAC 
--

cULus Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		


Výkresy

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/ 5-G-3,5 P20 THR - 1830443

Vrtací schéma




Diagram




Typ: IMC(V) 1,5/...-G-3,5 THR s MC(V) 1,5/...-G-3,5 THR

Diagram



Typ: IFMC 1,5/...-ST-3,5 s IMC 1,5/...-G-3,5 P20 THR

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>