

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
2700 K

Produktdaten:  
EAN/UPC - Produkt: 8719514347120  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 30 g

### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

Lichttechnische Eigenschaften:  
Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 1055 Lm

Elektrische Kenndaten:  
Ausgewiesene Lampenleistung: 8.5 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.52

Temperaturkenndaten:  
Gehäusetemperatur (max.): 50 °

Dimmen:  
Dimmbar: Nein

Mechanische Kenndaten:  
Durchmesser D: 60 mm  
Gesamtlänge C: 104 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:  
Energieeffizienz-Label (EEL): E  
Energieverbrauch: 9 kWh/1000h

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434712000
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347120
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	30 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	1055 Lm

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	8.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.52


### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	50 °
--------------------------	------


### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Produktfoto



## Abmessungsskizze



DimC 104 mm  
DimD 60 mm

**Zulassungen und Anwendungseigenschaften**

Energieeffizienz-Label (EEL) E

Energieverbrauch 9 kWh/1000h

**Hinweise**

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet