

Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1842238

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktní lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
- ✓ Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
- ✓ Známý způsob montáže dovozuje použití po celém světě
- ✓ Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918183912

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	20,1 mm
Šířka	22,87 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	15,24 mm
Šířka [w]	22,87 mm
Výška [h]	31,29 mm
Konstrukční výška	27,49 mm
Délka pájeného pinu	3,8 mm
rozměry kolíku	1 x 1 mm
Délka	20,1 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MDSTBW 2,5/...-G
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV

Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1842238

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	10 A
Zatěžovací proud maximální	10 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	4

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1842238

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

CSA / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A
mm ² /AWG/kcmil		

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	10 A
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	10 A
mm ² /AWG/kcmil	


EAC 
--

cULus Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Výkresy


Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1842238

Diagram




Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram




Typ: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram



Typ: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram



Typ: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram

Typ: FKCT 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBW 2,5/ 4-G-5,08 - 1842238


Diagram

Typ: FKCS 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram

Typ: FKCN 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram



Typ: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 s MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>