

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/11-G-3,81 - 1862661

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 11, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- ✓ Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918133665

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	14,45 mm
Šířka	42,7 mm
Rozteč	3,81 mm
Rozměr a	38,1 mm
Šířka [w]	42,7 mm
Výška [h]	10,25 mm
Konstrukční výška	6,85 mm
Délka pájeného pinu	3,4 mm
rozměry kolíku	0,62 x 1,12 mm
Délka	14,45 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	IMC 1,5/..-G
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/11-G-3,81 - 1862661

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	11

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409

Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/11-G-3,81 - 1862661

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
--------------------	----------

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung VDE	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC ERC

cULus Recognized UL		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné


SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Výkresy


Zásuvka konektorové průchodky - IMC 1,5/11-G-3,81 - 1862661

Vrtací schéma




Diagram

Plug: MC 1,5/5-G(F)-3,81
Header: IMC(V) 1,5/5-G(F)-3,81



Typ: IMC 1,5/...-G-3,81 s MC 1,5/...-G-3,81

Diagram



Typ: IMC 1,5/...-ST-3,81 s IMC 1,5/...-G-3,81

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>