

Aderendhülsen-Crimpzange, Bereich 0,25...10 mm² Hersteller-Teilenummer: 24T060

Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad veränderbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Vollschalen-Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm².




Technische Informationen

Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung •

Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm² • Gewicht: 404 g.

Anwendungsbeispiel



Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen.

