

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Verdelerblok, Basisklem, De blokken kunnen via de aderschacht onderling worden doorverbonden. Passende insteekbruggen zie Toebehoren, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 6, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 16 mm, hoogte: 21,7 mm, kleur: groen/geel, montagetechniek: Zwevend, directe montage met flens, plakken

Uw voordelen

- ✓ tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
- ✓ tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
- ✓ overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
- ✓ flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
- ✓ tot wel 50% ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage

Commerciële gegevens

package_quantity	10
GTIN	4055626905358

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	aanwijzing voor de bediening De blokken kunnen via de aderschacht onderling worden doorverbonden. Passende insteekbruggen zie Toebehoren
aantal etages	1
aantal aansluitingen	6
potentialen	1
nominale doorsnede	2,5 mm ²
kleur	groen/geel
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Algemeen

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden	0,77 W (de waarde heeft betrekking op een aansluitblok en vereenvoudigt zich afhankelijk van het aantal aansluitingen)
belastingsstroom maximaal	32 A
maximale totale stroom	48 A

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Technische gegevens

Algemeen

nominale stroom I_N	24 A
nominale spanning U_N	450 V
open zijwand	Nee

Afmetingen

breedte	16 mm
lengte	28,6 mm
hoogte	21,7 mm

Aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm ... 10 mm
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60998-2-2
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	12
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	12
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm ²
teststift	A3

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60998-2-2
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toelatingen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
nominale spanning UN	300 V	300 V	600 V
nominale stroom IN	20 A	20 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
nominale spanning UN	300 V	300 V	600 V
nominale stroom IN	20 A	20 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

EAC 

cULus Recognized 
--

Toebehoren

Teststekker

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT 1-S - 1944372



MPS-MT - 0201744



Coderingshouders

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Schroefgereedschap

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



blinddop

CEC 2,5 - 3062757



Steekbrug

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

FBS 2-5 GY - 3038969



Teststekkerbus

PAI-4-N GY - 3032871



Isolatiehuls

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



ISH 2,5/0,2 - 3002843



ISH 2,5/0,5 - 3002856



Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

ISH 2,5/1,0 - 3002869



klemmencodering gecodeerd

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



klemmencodering niet gecodeerd

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X2,8)R - 0801832



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (EX2,8)R - 0801836



Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

Toebehoren

US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906




SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Tekeningen

Verdelerblok - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668

schakelschema



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>