

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# R9J01116

## Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code der Sicherungsgröße	D01
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	1P
Zugehörige Absicherung	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 250 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 KA AC 8 kA DC
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	3
Höhe	68 mm
Breite	27 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	64 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (unten) 1...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) fest Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm <sup>2</sup> Kabel(n) flexibel Schraubklemme (oben) 1...25 mm <sup>2</sup> Kabel(n) fest
Drahtabisolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Gütesiegel	VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	6,7 cm
VPE 1 Gewicht	60,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	7,0 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	34,5 cm
VPE 2 Gewicht	966,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	12,102 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------