

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR - 1792708

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 10, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Vaše výhody

- ✓ Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- ✓ Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktní lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
- ✓ Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- ✓ Automatické nasazení a intuitivní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356615716

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	12 mm
Šířka	60,96 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	45,72 mm
Šířka [w]	60,96 mm
Výška [h]	11,2 mm
Konstrukční výška	8,6 mm
Délka pájeného pinu	2,6 mm
rozměry kolíku	1 x 1 mm
Délka	12 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	CC 2,5/...-GF-LR
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR - 1792708

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	10

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
-------------	----------

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR - 1792708

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	400 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	400 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC 
--

cULus Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Příslušenství

Kódovací prvek

Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR - 1792708

Příslušenství

CR-MSTB - 1734401




CR-MSTB NAT HT - 1954362




Výkresy

Vrtací schéma




Výkres v měřítku



Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THR - 1792708

Schématický výkres



Stěnový výřez

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>