

Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/10-GF-3,5-LR - 1818070

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 10, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Známý způsob montáže dovozuje použití po celém světě
- ✓ Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- ✓ Automatické nasazení a intuitivní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
- ✓ Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- ✓ Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktní lišta pro zástrčky s různými technikami připojení



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356755054

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	7,25 mm
Šířka	45,3 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	31,5 mm
Šířka [w]	45,3 mm
Výška [h]	12,6 mm
Konstrukční výška	9,2 mm
Délka pájeného pinu	3,4 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
Délka	7,25 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCV 1,5/...-GF-LR
skupina izolačního materiálu	IIIa

Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/10-GF-3,5-LR - 1818070

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	10

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/10-GF-3,5-LR - 1818070

Klasifikace

ETIM

ETIM 7.0	EC002637
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC 
--

cULus Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/10-GF-3,5-LR - 1818070

Příslušenství

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073




Kódovací prvek

CP-MSTB - 1734634




Výkresy

Vrtací schéma




Diagram




Typ: MC 1,5/...-ST-3,5-LR s MCV 1,5/...-GF-3,5-LR

Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/10-GF-3,5-LR - 1818070

Výkres v měřítku



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>