

Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 - 1859292

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 14, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ✓ Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35
- ✓ Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
- ✓ Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- ✓ Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
- ✓ Dovoluje připojení dvou vodičů
- ✓ Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918106355

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	34,9 mm
Šířka [w]	81,24 mm
Výška [h]	42,5 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	66,04 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	UMSTBVK 2,5/...-STF
Počet pólů	14
Typ připojení	Šroubová svorka s tahovým pouzdem
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV

Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 - 1859292

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	320 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	7 mm
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1,5 mm ²
AWG podle UL/CUL min	30

Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 - 1859292

Technické údaje

Data připojení

AWG podle UL/CUL max	12
-----------------------------	----

Normy a určování

Připojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106
eCl@ss 9.0	27141106

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 - 1859292

Aprobace

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung VDE	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

EAC ETL

cULus Recognized UL		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kódovací prvek

CP-MSTB - 1734634



Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/14-STF-5,08 - 1859292

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053




Můstek

EBP 2- 5 - 1733169




Výkresy

Diagram



Typ: (U)MSTBVK 2,5/...-STF-5,08 s IC 2,5/...-STF-5,08

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>