

Aderendhülsen-Crimpzange mit 1000 Aderendhülsen Hersteller-Teilenummer: 23T034


Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad justierbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm². Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Hochwertige Ausführung gängiger Typen in einer aufgeräumten Sortimentsbox mit unisolierten Aderendhülsen aus hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen.



Lieferumfang unisolierte Aderendhülsen: 250x 0,5 mm², Länge 8 mm • 250x 0,75 mm², Länge 8 mm • 250x 1,0 mm², Länge 8 mm • 125x 1,5 mm², Länge 8 mm • 125x 2,5 mm², Länge 8 mm.

Technische Information Crimpzange: Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung • Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm² • Gewicht: 363 g.

Anwendungsbeispiel



Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen Sets.

