




Polklemme


- mit unverlierbarem Knebelkopf
- max. leitende Gehäusewandstärke 3 mm

Best.-Nr. POL 631 / ..(Farbe)

- Kontaktteile
- Isolierteile
- **Farben**

- Montagebohrung

Messing
Polycarbonat
siehe Tabelle



Terminal post



- with captive toggle head
- max. conducting wall thickness 3 mm

Order No. POL 631 / ..(colour)

- contact parts
- insulation parts
- **colours**

- hole

brass
polycarbonate
see table



Polklemme


- mit abschraubbarem Knebelkopf
- max. leitende Gehäusewandstärke 3 mm

Best.-Nr. POL 631 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile
- Isolierteile
- **Farben**

- Montagebohrung

Messing
Polycarbonat
siehe Tabelle



Terminal post


- with unscrewable toggle head
- max. conducting wall thickness 3 mm

Order No. POL 631 L / ..(colour)

- contact parts
- insulation parts
- **colours**

- hole

brass
polycarbonate
see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	POL 631 / ..(Farbe) Kontaktteile Messing	POL 631 L / ..(Farbe) Kontaktteile Messing
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb	

Technische Daten

Anschluss	M6 x 0,75, Lötöse, Kabelschuh, Steckbuchse
Durchgangswiderstand	0,4 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V
Bemessungsstrom ²⁾ (Steckverbindung max. 16 A)	63 A
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +115 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	300 Ncm

¹⁾ andere Ausführungen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	POL 631 / ..(colour) contact parts brass	POL 631 L / ..(colour) contact parts brass
colours	black, red, blue, yellow, green, green-yellow	

Technical data

terminal	M6 x 0.75, solder lug, cable lug, inline socket
transition resistance	0.4 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V
rated current ²⁾ (plug connection max. 16 A)	63 A
operating temperature	from -25 °C to +115 °C
max. torque fastening nut	300 Ncm

¹⁾ other designs on request

²⁾ at normal ambient temperatures