

LED-Symbol-Leuchte Ø10mm
Blendenkopf Pfeil
130V, 230V
SKIU10x2x

LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
 Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in
 Pfeil Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.

LED Symbol Indicator Ø10mm
arrow shape lens head
130V, 230V
SKIU10x2x

LED symbol indicator for snap-in mounting.
Flat arrow shape lens head with matt surface.
A very good on-off contrast.



Spezifikation

Gehäuse: Farblich transparent
 Montageart: Snap-in Befestigung
 Einbau-Öffnung: Ø10+0,2 mm
 Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
 Anschluss: Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
 Löttemperatur: 250°/3 Sek.
 Betriebsspannung: 110/130V AC
 230V AC (130V DC)

Specification

Housing: Colored transparent
Method of fitting: snap-in mounting
Mounting-hole: Ø10+0,2mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP40
Connection: Tab terminal 2.8 x 0.8 mm
Soldering temperature: 250°/3 sec.
Operating voltage: 110/130V AC
 230V AC (130V DC)

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Gehäuse	Polycarbonat farblich transparent	Housing	Polycarbonate colored transparent
Isolierteil	Polycarbonat (PC)	Insulating part	Polycarbonate
Anschluss	Flachstecker 2,8x0,8mm Messing blank	Connection	Tab terminal 2,8x0,8mm brass bright
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	Operation Temperature	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Verschiedene Blendenformen		● Other lens head forms available	
● auch mit klarer Blende möglich (statt Leuchtfarbe)		● available with clear cover (instead of luminous color)	

Artikel/ Part		Artikel-Text			Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time	
SKIU10027		LED Symbol-Leuchte Pfeil rot 110/130V AC			LED Symbol Indicator arrow red 110/130V AC			
130 V	 red rot	60 mcd/ @ 3,900 mA	40°	lm cd/m²	3,9 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10028		LED Symbol-Leuchte Pfeil rot 230V AC			LED Symbol Indicator arrow red 230V AC			
230 V	 red rot	30 mcd/ @ 2,200 mA	40°	lm cd/m²	2,2 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10127		LED Symbol-Leuchte Pfeil gelb 110/130V AC			LED Symbol Indicator arrow yellow 110/130V AC			
130 V	 yellow gelb	160 mcd/ @ 3,900 mA	40°	lm cd/m²	3,9 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10128		LED Symbol-Leuchte Pfeil gelb 230V AC			LED Symbol Indicator arrow yellow 230V AC			
230 V	 yellow gelb	60 mcd/ @ 2,200 mA	40°	lm cd/m²	2,2 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10427		LED Symbol-Leuchte Pfeil blau 110/130V AC			LED Symbol Indicator arrow blue 110/130V AC			
130 V	 blue blau	120 mcd/ @ 3,900 mA	40°	lm cd/m²	3,9 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10428		LED Symbol-Leuchte Pfeil blau 230V AC			LED Symbol Indicator arrow blue 230V AC			
230 V	 blue blau	60 mcd/ @ 2,200 mA	40°	lm cd/m²	2,2 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10627		LED Symbol-Leuchte Pfeil weiß 110/130V AC			LED Symbol Indicator arrow white 110/130V AC			
130 V	 white weiß	480 mcd/ @ 3,900 mA	40°	lm cd/m²	3,9 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10628		LED Symbol-Leuchte Pfeil weiß 230V AC			LED Symbol Indicator arrow white 230V AC			
230 V	 white weiß	270 mcd/ @ 2,200 mA	40°	lm cd/m²	2,2 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10727A		LED Symbol-Leuchte Pfeil grün 110/130V AC			LED Symbol Indicator arrow green 110/130V AC			
130 V	 green grün	340 mcd/ @ 3,900 mA	40°	lm cd/m²	3,9 mA	510 mW	60000 h	
SKIU10728A		LED Symbol-Leuchte Pfeil grün 230V AC			LED Symbol Indicator arrow green 230V AC			
230 V	 green grün	160 mcd/ @ 2,200 mA	40°	lm cd/m²	2,2 mA	510 mW	60000 h	

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

email info@signal-construct.de
web <http://www.signal-construct.de>

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document