



LEERGEHÄUSE

# TG ABS 1212-6-to



## TG ABS 1212-6-to

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

124 x 122 x 55 mm  
 Artikelnummer: 10100501

Leergehäuse, Kasten: ABS, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	124 mm
Länge:	122 mm
Höhe:	55 mm
Innenhöhe:	39 mm

### Werkstoff

Kasten:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

### Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	-----------------------------------

## Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-108 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Innenscharnier-Set

TG MPI-1212 - Montageplatte

TG MPS-1212 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-108 - Normschiene



LEERGEHÄUSE

## TG ABS 1212-6-to

Bemessungsisolationsspannung AC: 690V V

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

Schwermetallfrei: Ja

PVC-frei: Ja

Silikonfrei: Ja

Leitungseinführungen: Nein

Brennverhalten nach UL: HB nach UL94

Brennverhalten nach VDE: 650°C nach VDE  
0471/ EN 60695

Witterungsbeständigkeit: Nein

Schutzart: IP66/IP67 - nach  
EN60529 / DIN VDE  
0470-1

Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN  
5012 / VDE 0470  
Teil 100

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp. (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C  
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%