



LEERGEHÄUSE

TG PC 1212-6-0



TG PC 1212-6-0

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

124 x 122 x 55 mm
 Artikelnummer: 20040501

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel:
 Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	124 mm
Länge:	122 mm
Höhe:	55 mm
Innenhöhe:	39 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	-----------------------------------

Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-108 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Innenscharnier-Set

TG MPI-1212 - Montageplatte

TG MPS-1212 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-108 - Normschiene



LEERGEHÄUSE

TG PC 1212-6-0

Bemessungsisolationsspannung AC:	690V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Leitungseinführungen:	Nein
Brennverhalten nach UL:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Witterungsbeständigkeit:	Ja - nach UL 746 C
Schutzart:	IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%