

Doppelmembranstutzen

DMS M25



DMS M25

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26042501

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP66

Farben

Farbe Zubehör: lichtgrau

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet: nein

Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 750 °C

Industriequalität: nein

mechanische Eigenschaften

Art des Zubehörs: sonstige

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max: 16 mm

für Dichtbereich min: 9 mm