

Verbindungsdo

i 12-L/gn



i 12-L/gn

Verbindungsdo

Artikelnummer: 33251201

Maße: 85 x 85 x 37 mm

Verbindungsdo nach DIN EN 60670 (VDE 0606),
12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett
mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit
außenliegenden BefestigungsstellenBeigefügtes
Zubehör:Lochwerkzeug und Verschlussstopfen

**grün, ohne Klemmen, für VDE-zugel.
Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von
Stromkreisen der Ersatzstromversorgung**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP55
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

Abmessungen

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm

Abmessungen

Höhe: 37 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	12.5 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
für Dichtbereich min:	8.2 mm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1-22))
--------------	--

Zubehör

[30040701 - VST RR - Verschlussstopfen](#)