









Einbaumaße Mounting dimensions

Materialdicke 1-3mm
wall thickness 1-3mm (0.039-0.118 in.)

Materialdicke >1mm
wall thickness >1mm (0.039 in.)




Pos. für STX V1 Flanschschut-
kappe
Pos. for STX V1 bulkhead
protective cap



Verpackung		Packing
1 Stück im PE - Beutel		1 piece in PE bag
Montageanleitung siehe	www.telegaertner.com	Mounting instructions see


o. Maßstab/
without scale

Optional



STX V1 Flanschschut-
kappe muss
separat bestellt werden.
STX V1 bulkhead protective
cap need to be ordered separately.


Bestell-Nr.: Order No.:	Bezeichnung: Description:	Farbe: Colour:	Verpackung: Packing:
H80030A0004	STX V1 bulkhead protective cap	schwarz / black	1 Stück / 1Piece

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	10.12	WA			Oberfläche/ finish
				gepr./ appr.	12.12.07	HI			
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
1:1	STX V1 Flansch M STX V1 bulkhead M								
b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
					D	H86000A0000			
Änd./ rev. /rev.	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4	
							Blatt/ sheet 1 von/ of 2		

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Werkstoffe		Materials
Gehäuse V1	Zinkdruckguss, vernickelt zinc diecast, Ni-plated	Housing V1
Dichtung	NBR	Seal
Mutter	Messing / brass	Nut
Flanschschutzkappe V1	PA UL94 V0 schwarz / black	Bulkhead protective cap V1
Fangband	EPDM	Elastic band
EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen	IP6X *	Particulate ingress
Wasser/Untertauchen	IPX7 *	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30min	Rapid change of temperature
Feuchte Wärme	+25°C / +65°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles	Climatic damp heat
Salzsprühnebelprüfung (NSS Prüfung)	+35°C / 4 Days 5% NaCl	Neutral salt spray test
Normen		Standards
Schutzgehäuse	IEC 61076-3-106	Protective housing
UL Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863	UL Standard for Communication circuit Accessories
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Zulassung		Approval
UL-gelistet	applied for approval	UL listed

* Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit **STEADYTEC®**-Technologie und den dort gezeigten IP67 Stecker- und Flanschpaarungen. Technical data apply to products with **STEADYTEC®** Technology and the appropriate combinations of IP67 plugs and flange sockets.

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	10.12	WA			
				gepr./ appr.	12.12.07	HI			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
STX V1 Flansch M STX V1 bulkhead M									
b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
					D	H86000A0000			
Änd./ rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	Original : DIN A4			
						Blatt/ sheet 2 von/ of 2			