

Doppelmembranstutzen

DMS M16/sw



DMS M16/sw

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26001601

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm,

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
----------------------------	------

Industriequalität:	nein
--------------------	------

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	9 mm
-----------------------	------

für Dichtbereich min:	5 mm
-----------------------	------