

Verbindungsdose

Abox XT SL 4²



Abox XT SL 4²

Verbindungsdose

Artikelnummer: 49280401

Maße: 94 x 94 x 55 mm

Verbindungsdose - Industrie Qualität - zertifiziert nach DIN VDE V 0606-22-100, mit Verbindungsklemmen Wago 221, zum Vergießen, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, $U_i=450V$, mit Doppelmembranstützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, mit Gießharzbeutel 350 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten

grau, mit 5 schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Typ Wago 221-413, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 4 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4 mm² starr und 3 x 0,14 bis 4 mm² flexibel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Schutzart:	IP68
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Länge:	94 mm
Breite:	94 mm
Höhe:	55 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Einführung:	nicht relevant
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----

Zubehör

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

AST M25 - Anbaustutzen

VST M20 - Verschlussstopfen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

GHB 2 - Gießharzbeutel