



Mehrzweck

Ergonomic Protection



Leichte Belastungen

Strapazierfähige, bequeme Arbeitshandschuhe mit voll getauchter Nitrilbeschichtung für 360° Abdeckung

- **Verstärkte Abwehrmaßnahmen:** Das vollständig getauchte Design der HyFlex® 11-849 Sicherheitshandschuhe bietet 360° Schutz vor leichten Kratzern und Schmutz
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Ihre FORTIX™ Abrasion Resistance Nitrilschaumbeschichtung garantiert ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit
- **Verbesserte Griffigkeit:** HyFlex® 11-849 Sicherheitshandschuhe verfügen über 2x mehr Griffigkeit, für bessere Leistung bei trockenen oder leicht öligen Bedingungen
- **Reduzierte Schadstoffe:** HyFlex® 11-849 Industrie-Arbeitshandschuhe sind silikonfrei und verhindern die Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Lackieren.
- **Zertifiziert schadstofffrei:** Dermatest®- und Oeko-Tex®-Zertifizierung gewährleisten, dass diese PSA-Handschuhe hautfreundlich und frei von Schadstoffen sind
- **Erhöhter Komfort:** Das Spandex®- und Nylon-Futter dieser HyFlex®-Handschuhe ist an die natürliche Handform angepasst.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Transport
- Kfz-Ersatzteilmarkt

Einsatzbereiche

- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Befestigen von Komponenten und Teilen
- Transport und Logistik
- Allgemeine Arbeiten
- Gelegentlicher Umgang mit heißen Gegenständen : EN407 Hitzeschutz Klasse 1 (100°C für 15s)
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte

Hauptmerkmale

- **Vollständig getauchte Beschichtung:** Industriehandschuhe mit 360°-Handschutz
- **FORTIX™ Abriebfestigkeit:** 2x mehr Grip, bis zu 20% mehr Haltbarkeit
- **Silikonfrei:** Keine Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor der Lackierung

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Technologien



DMF free



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-849	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Spandex, Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	18	7, 8, 9, 10	210-255 mm, 8,3-10 Zoll	Schwarz	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699