









Verpackung		Packing
1 Stück im PE - Beutel		1 piece in PE bag
Montageanleitung siehe	www.telegaertner.com	Mounting instruction see

Optional



STX V5 plug protective cap muß separat bestellt werden.
-STX V5 plug protective cap need to be ordered separately.


Bestell-Nr.: Order No.:	Bezeichnung: Description:	Farbe: Colour:	Verpackung: Packing:
H80030A0002	STX V5 plug protective cap	pulverbeschichtet powder-coated	1 Stück / 1Piece

b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	19.12.	WA			Oberfläche/ finish	
				gepr./ appr.	20.12.07	HI				
				Norm/ stand.						
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title STX V5 Steckergehäuse M STX V5 plug housing M					
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H86010A0001						 Maße/ dimensions: mm		
Änd./ rev. no.	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 2	

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Gehäuse V5	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet aluminium diecast, powder coated	Housing V5
Flachdichtung	NBR	Seal
Hutmutter	Messing, vernickelt brass, Ni-plateds	Nut
Steckereinsatz	PBT UL94 V0	Plug insert
Schraube	Edelstahl / stainless steel	Screw
Unterlegscheibe	PA	Washer
Steckerschutzkappe V5	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet aluminium diecast, powder coated	Plug protective cap V5
Fangband	Nylon	Elastic band
Dichtung	NBR	Seal
Kabeldurchmesser	5,0 - 10mm (0.197-0.394in.)	Cable diameter
EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen	IP6X *	Particulate ingress
Wasser/Untertauchen	IPX7 *	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30min	Rapid change of temperature
Feuchte Wärme	+25°C / +65°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles	Climatic damp heat
Salzsprühnebelprüfung (NSS Prüfung)	+35°C / 4 days 5% NaCL	Neutral salt spray test
Normen		Standards
Steckverbinder	IEC 61076-3-106	Connector
UL Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863	UL Standard for Communication circuit Accessories
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Zulassung		Approval
UL-gelistet	applied for approval	UL listed

*
Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit **STEADYTEC®**-Technologie und den dort gezeigten IP67 Stecker- und Flanschpaarungen. Technical data apply to products with **STEADYTEC®** Technology and the appropriate combinations of IP67 plugs and flange sockets.

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	19.12.	WA			
				gepr./ appr.	20.12.07	HI			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
b a	22919 19677	25.05.11 19.02.08	AS WA	Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner
				STX V5 Steckergehäuse M STX V5 plug housing M					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
					D	H86010A0001			
					Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 2 von/ of 2