


Einweghandschuhe aus Nitril, die sicheren Halt und dauerhaften Schutz bieten

- **Verbesserter Grip:** Unsere Mega-Textur-Oberfläche sorgt für konstanten Grip auf nasser und trockener Fahrbahn.
- **Reißfestigkeit:** Robuste 0,13mm/5,1mil Handflächendicke, um dem Reißen im Gebrauch zu widerstehen
- **Hohe Sichtbarkeit:** Orange Farbe für bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit
- **Langlebig:** Starke Formulierung für dauerhaften und dennoch komfortablen Handschutz
- **Lebensmittelecht:** Ideal für eine breite Palette von Anwendungen im Umgang mit Lebensmitteln



Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Maschinen und Anlagen
- Instandhaltung
- Produktion
- Abfallrecycling und -entsorgung
- Transportation

Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Reparatur von Getrieben
- Mechanikarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Reifenumsetzung und -wechsel
- Fahrzeugwartung
- Montage von Komponenten

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Externe Handschuhoberfläche	Vollständig texturiert
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe pro Spender 10 Spender/Umkarton 1000 Handschuhe pro Umkarton
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Thailand
Produkt Segmentation	Robust
Antistatisch	Ja
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	240/9.45		ASTM D6319,ASTM D3767
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5		ASTM D5151,EN 455-1,EN 374-2
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.13/5.1		ASTM D6319,ASTM D3767
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.16/6.3		ASTM D6319,ASTM D3767
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥500	≥400	ASTM D412 & D573
Reißkraft (N)	≥6	≥6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Australien Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asiatisch-Pazifischer Raum Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Lateinamerika und Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Russland Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

