





Technische Attribute	
Kurzbezeichnung	Messerleiste A 16
Maße in mm	a=59; b=50; c=15; d=14; e=43
Anmerkungen	Lötanschluss, 16-polig

Steckverbinder sind hauptsächlich die Einschubtechnik und Kabelsteckverbinder bei Verwendung von Metall-/Kunststoffgehäusen und entsprechenden Sicherungselementen.

Die Anschlusstechnik ist Löten. Messerleisten mit Anschlüssen zum Einlöten in Leiterplatten bzw. für Winkelverbindungen (wire wrap) sind möglich (auf Anfrage).

Mechanische Eigenschaften	
Ziehkraft eines einzelnen Kontaktmessers	$\geq 0.8 \text{ N}$
Lebensdauer (Steckungen)	≥ 500
Werkstoff: Kontakte (Oberfläche)	$\geq 6 \mu\text{m Ag}$
Werkstoff: Isolierteile	PC gv schwarz
Werkstoff: Kontaktmesser	2.5 x 1 mm
Werkstoff: Anschlüsse	lötbar verzinkt

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Prüfklasse nach DIN IEC 60068-1	40/085/21

Elektrische Eigenschaften	
Durchgangswiderstand	
Isolationswiderstand	$\geq 1.000 \text{ M}\Omega$
Spannungsfestigkeit	1.500 V _{eff} /50 Hz
Betriebsspannung	250 V~ / 200 V=
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur 20° C	6 A
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur 40° C	5 A
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur 60° C	3 A