



Elektrischer Strom



Leichte Belastungen

Flexible, strapazierfähige elektrische Schutzhandschuhe, die einen komfortablen, angepassten Schutz bieten*.

- **Erhöhte Haltbarkeit und Flexibilität:** ActivArm® Electrical Insulating Gloves Class 0 - RIG014R werden aus Latex hergestellt (unter Verwendung eines umweltfreundlichen Tauchverfahrens) und gewährleisten Flexibilität und Haltbarkeit.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Nicht abgespreizte Finger und die Form der Hand in Ruhestellung verringern die Ermüdung der Hand
- **Erhöhter Komfort:** Die aufgeweitete Stulpe dieser elektrischen Schutzhandschuhe bietet Platz für Kleidung und Belüftung
- **Erhöhte Praktikabilität:** Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen
- **Spezialisierte Verteidigungen:** Lichtbogenzertifiziert (APC 1 in Kombination mit 96-002 Lederhandschuhen), sind diese säurebeständigen* Handschuhe auch gegen Ozon** und sehr niedrige Temperaturen*** beständig und vertragen eine Berührungsspannung von maximal 1000 V AC (maximal 1500 V DC)
- **Zertifizierter Schutz:** Als elektrische PSA erfüllen sie auch die CSA-, NFPA- und OSHA-Normen.
*EN Kategorie A
**EN Kategorie Z
***EN Kategorie C



Industrien

- Automobilindustrie
- Electrical
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Maschinen und Anlagen

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen

WWW.ANSELL.COM

Ansell

Hauptmerkmale

- **Naturkautschuklatex-Formulierung:** Flexible, langlebige isolierte Handschuhe
- **Ergonomisches Design:** Für den Handschutz bei geringer Ermüdung der Hände
- **Großzügig ausgestellte Manschette:** Mehr Platz für Kleidung und Belüftung
*Arc Flash-zertifiziert nach IEC 614821-2:2014 und ATSM F2675:2021

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPA
ActivArm® Elektrische Isolierhandschuhe Klasse 0 - RIG014R	Beschichtungsmaterial: Naturgummilatem Manschetten-Stil: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360mm/14inch	Rot	• 1 Pa 10 Paar

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhwahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.