



Zubehör

Baureihe SRF

Typbezeichnung **SRF DI-C-16/1-T**Artikelnummer **6075619124**

Anschluss

Klemme 1 – +24 V DC
 Klemme 2 – IO-Link 24 V
 Klemme 3 – IO-Link CQ
 Klemme 4 – GND
 Klemme 5 – Diagnose 1 IN
 Klemme 6 – Diagnose 2 IN
 Klemme 7 – Diagnose 2 OUT
 Klemme 8 – Diagnose 1 OUT
 Klemme 9 – Ausgang 01
 Klemme 10 – Ausgang 02
 Klemme 11 – Ausgang 03
 Klemme 12 – Ausgang 04
 Klemme 13 – Ausgang 05
 Klemme 14 – Ausgang 06
 Klemme 15 – Ausgang 07
 Klemme 16 – Ausgang 08
 Klemme 17 – Ausgang 09
 Klemme 18 – Ausgang 10
 Klemme 19 – Ausgang 11
 Klemme 20 – Ausgang 12
 Klemme 21 – Ausgang 13
 Klemme 22 – Ausgang 14
 Klemme 23 – Ausgang 15
 Klemme 24 – Ausgang 16



Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	24 V DC, verpolungssicher, +25 %, - 20 % (PELV / SELV-Netzteil)
Spannungspegel		gemäß Typ 3 EN 61131-2
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	50 mA (pro Meldeausgang), Gesamtstrom: max. 400 mA
Spannungsfall	U_d	< 3,5 V (pro Meldeausgang)
Leerlaufstrom	I_0	≤ 15 mA
Meldeausgänge		PNP, Schließer (geschlossen bei geöffneter Schutzeinrichtung)
Kurzschlusschutz		ja
EMV		gemäß EN 61326-1 und EN 61131-9

IO – LINK Spezifikation		
IO – LINK Spec V 1.1	Konform	
Geschwindigkeit	COM 2	38400 baud

Mechanische Daten	
Gehäuse	PA-GF, schwarz
Frontplatte	PBT, lichtgrau
Anzeigen	1 x LED grün Diagnose 1 x LED grün IO-Link 1 x LED rot Fehler 1 x LED grün Spannung
Umgebungstemperatur	-0 °C - +60 °C
Lagertemperatur	-0 °C - +60 °C
Maximale Luftfeuchte	50 % bei 40 °C ohne Betauung
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m NHN
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20
Schutzklasse nach EN IEC 61558	III

EU-Konformität	
nach Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)	

Zulassungen	
cCSA _{US} (class 2 Power source)	

Bemerkungen	
NFC-Schnittstelle USB 2.0-Schnittstelle	