

Ehemals: Crusader Flex 42474



Hitze



Hohe Belastung

Hitzebeständige Handschuhe in voller Länge, die vollständigen Schutz und zusätzlichen Komfort bieten

- Spezieller Schutz:** ActivArmr® 42-474 Industriehandschuhe verfügen über eine durchgehende Hitzesperre und können trockene, heiße Gegenstände bis zu 250 °C/480 °F sicher handhaben.
- Erhöhter Komfort:** Die zweiteilige Konstruktion dieser hitzebeständigen Handschuhe kommt ohne Außennähte aus, was den Komfort und die Flexibilität der Finger erhöht, während ein schweißabsorbierendes Vlies-Filzfutter die Schweißbildung begrenzt.
- Gesicherte Haltbarkeit:** Ihre gebundene Nitrilbeschichtung verleiht ihnen zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Einstiche, Schnitte und Abrieb.
- Verbesserte Griffigkeit:** ActivArmr® 42-474 hitzebeständige Arbeitshandschuhe bieten auch unter trockenen oder öligen Bedingungen eine hervorragende Griffigkeit
- Geringere Gesundheitsrisiken:** Diese strapazierfähigen Handschuhe enthalten kein Asbest, so dass alle damit verbundenen Gesundheitsrisiken ausgeschlossen sind.



Industrien

- Automobilindustrie
- Chemie
- Lebensmittelverarbeitung (nur indirekter Kontakt)

Einsatzbereiche

- Spritzgussarbeiten
- Handhabung von geformten Spritzgussteilen
- Testverfahren
- Schweißarbeiten

Ehemals: Crusader Flex 42474

Hauptmerkmale

- Filzisolierung und Hitzesperre:** Heiß- und Trockenbehandlung (250°C/480°F)
- Zweiteilige Konstruktion ohne Außennaht:** Verbesserter Komfort und Flexibilität
- Gebundene Nitrilbeschichtung:** Reiß-, Durchstich-, Abrieb- und Schnittfestigkeit

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



0493



2241B



X2XXXX

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASCHENDICHTE (GAUGE)	GRÖSSE	LÄNGE	VERPACKUNG
ActivArmr® 42-474	Auskleidungsmaterial: Polyestervlies, Polycotton Manschetten-Stil: Schutzstulpe	N.V.	8, 9, 10	343-356 mm; 13,5-14 Zoll	• 12 Paare pro Beutel; 6 Säcke pro Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551