



Kälte



Mittlere Belastungen

Kältebeständige Schutzhandschuhe mit außergewöhnlicher Griffigkeit und Fingerfertigkeit bei niedrigen Temperaturen

- Optimierte Verteidigungsmaßnahmen:** Bei den Arbeitshandschuhen ActivArmr® 97-631 gehen Schutz und Fingerfertigkeit Hand in Hand, denn ihre PVC-Beschichtung garantiert einen starken Griff, ohne dass die Flexibilität beeinträchtigt wird, selbst bei Kälte.
- Spezieller Schutz:** Die ActivArmr® 97-631 Sicherheitshandschuhe schützen die Hände vor verschiedenen mechanischen Risiken, einschließlich Schnitt- und Schürfwunden, und gewährleisten gleichzeitig eine formschlüssige Fingerfertigkeit. Sie sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Erhöhter Komfort:** ActivArmr® 97-631 Industriehandschuhe erfüllen die Bedürfnisse der Arbeiter in Bezug auf Komfort und Wärme, mit einer einzigartigen Mischung aus gestrickten thermischen Materialien, von einer flexiblen Nylon-Außenseite bis zu einer weichen Acryl-Innenseite



Industrien

- Bauarbeiten
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Forstwirtschaft
- Maschinen und Anlagen
- Wartung der Infrastruktur
- Öl und Gas

Einsatzbereiche

- Bauarbeiten
- Winter Einsatz in Außenbereichen
- Kühlhauslagerung
- Versorgungsanlagen

Hauptmerkmale

- PVC-Beschichtung:** Für wirklich flexible, griffige Handschuhe bei kalten Bedingungen
- Flexible Außenseite aus Nylon:** Schutz der Hände vor mechanischen Risiken
- Weiche, isolierte Acryl-Innenseite:** Für warme, bequeme Arbeitshandschuhe

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASCHENDICHTE (GAUGE)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArmr® 97-631	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: PVC Auskleidungsmaterial: Acryl, Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	N.V.	7, 8, 9, 10, 11	250-285 mm, 9,84-11,22 Zoll	Schwarz	6 Paar/Beutel, 6 Beutel/Koffer

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brüssel, Belgien
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II.
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexiko
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 Tel.: +1 800 800 0444
 Fax: +1 800 800 0445

Kanada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 Tel.: +1 800 363-8340
 Fax: +1 800 267 3551

Australien
 Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australien
 Tel.: +61 1800 337 041
 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 Tel.: +603 8310 6688
 Fax: +603 8310 6699