



R840

Der leichteste und bequemste
Schlaghandschuh für Lagerhaltung und
Logistik.



Stoßschutz



Leichte Belastungen

Leichte Strickhandschuhe mit nitrilbeschichteten Handflächen und TPR-Schlagschutz

- Fortschrittliche Schlagtechnik:** Der RINGERS® R840 ist ein leichter, stoßfester Handschuh mit einem niedrigen Profil und TPR-Technologie (Thermoplastischer Gummi) der Stufe 1, die optimalen Schutz für Knöchel, Daumen und die gesamte Länge der Finger bietet.
- Erhöhte Griffigkeit:** Diese Schutzhandschuhe bieten eine getauchte Nitrilbeschichtung auf der Handfläche für eine doppelt so hohe Griffigkeit wie die bisherige Technologie
- Verbesserte Haltbarkeit:** Durch die Kombination von TCR (Thumb Crotch Reinforcement) und der verbesserten FORTIX™ Technologie bieten die RINGERS® R840 Handschutzhandschuhe eine hervorragende Abriebfestigkeit für eine längere Tragedauer.
- Verbesserte Ergonomie:** Darüber hinaus nutzen diese ergonomischen Arbeitshandschuhe die ERGOFORM™-Technologie, um die Belastung der Hände zu reduzieren und eine Passform zu gewährleisten, die sich an die natürlichen Handkonturen anpasst, um den Bewegungsspielraum zu maximieren und die Leistung zu verbessern.
- Erhöhter Komfort:** Für optimalen Tragekomfort nutzen diese strapazierfähigen Arbeitshandschuhe die ZONZ™ Comfort Fit Technology, um das Gestrick in ausgewählten Bereichen des Innenfutters aus einer 15-Gauge-Nylon/Elasthan-Mischung zu optimieren und so den Halt, die Atmungsaktivität und die Bewegungsfreiheit zu verbessern.
- Garantierte Hautfreundlichkeit und Sauberkeit:** Die RINGERS® R840-Handschuhe sind Dermatest®-zertifiziert und verfügen über ein spezielles Waschverfahren zur Entfernung von Unreinheiten.

Industrien

- Lagerung
- Logistik
- Automobilindustrie
- Produktion
- Bauarbeiten
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Versorgungsanlagen

Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten
- Verpackung
- Aufnehmen von Teilen und Zubehör
- Fahren von Gabelstaplern und Fahrzeugen
- Montage von Kleinteilen





R840

Der leichteste und bequemste
Schlaghandschuh für Lagerhaltung und
Logistik.

Hauptmerkmale

- Thermoplastischer Gummi (TPR):** Aufprallschutz mit niedrigem Profil
- FORTIX™ Abriebfestigkeit:** Bis zu 20% mehr Haltbarkeit
- ERGOFORM™ Ergonomisches Design:** Geringere Belastung, bessere Ergonomie

Technologien



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



EN 407



4131AP

X1XXXX

ANSI/ISEA 138-2019



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® R840	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Nylon, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	200-275 mm/8-11 Zoll	Schwarz und Grün/Gelb	<ul style="list-style-type: none">4 Paar/Produktband, 12 Innenbänder/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699