





Technische Daten	
Rundleiter	52 mm
Primärschiene	30 x 15 mm 60 x 12 mm 2 x 50 x 10 mm 3 x 40 x 10 mm 4 x 30 x 10 mm
Maße (BxHxT)	85 x 108 x 30 mm



Artikelmerkmale

- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Lieferumfang

- 2 St. Steckfüße
- 2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (Grau)
- 2 St. Gewindestifte 35xM5mm für Primärschienenbefestigung
- 1 St. Primärschienenschieber 13

Zubehör

- Schnappbefestigung für Tragschienen EN 50022-35

Ausführungen											
Sek.- strom A	Kl.	Nennstrom A									
		200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250
1	0.5	-	1 VA 70017-3987-0100 1.25 VA 70017-3987	1.25 VA 70017-1273-0125 1.5 VA 70017-1273-0150 2 VA 70017-1273-0200 2.5 VA 70017-1273	1.25 VA 70017-3990-0125 1.5 VA 70017-3990-0150 2 VA 70017-3990-0200 2.5 VA 70017-3990	1.5 VA 70017-3991-0150 2 VA 70017-3991-0200 2.5 VA 70017-3991-0250 3.75 VA 70017-3991	1.5 VA 70017-3393-0150 2.5 VA 70017-3393-0250 3.75 VA 70017-3393-0375 5 VA 70017-3393	1.5 VA 70017-3993-0150 2.5 VA 70017-3993-0250 5 VA 70017-3993-0500	1.5 VA 70017-3496-0150 2.5 VA 70017-3496-0250 3.75 VA 70017-3496-0375 5 VA 70017-3496 7.5 VA 70017-3496-0750	1.5 VA 70017-3984-0150 2.5 VA 70017-3984-0250 3.75 VA 70017-3984-0375 5 VA 70017-3984	-
		1.25 VA 70017-3986-0125 1.5 VA 70017-3986-0150 2 VA 70017-3986-0200 2.5 VA 70017-3986	1.25 VA 70017-1272-0125 1.5 VA 70017-1272-0150 2 VA 70017-1272-0200 2.5 VA 70017-1272	1.5 VA 70017-3506-0150 2 VA 70017-3506-0200 2.5 VA 70017-3506-0250 3.75 VA 70017-3506	1.5 VA 70017-3627-0150 2 VA 70017-3627-0200 2.5 VA 70017-3627-0250 3.75 VA 70017-3627	1.5 VA 70017-3992-0150 2.5 VA 70017-3992-0250 3.75 VA 70017-3992-0375 5 VA 70017-3992	1.5 VA 70017-1277-0150 2.5 VA 70017-1277-0250 3.75 VA 70017-1277-0375 5 VA 70017-1277	1.5 VA 70017-2069-0150 2.5 VA 70017-2069-0250 5 VA 70017-2069-0500	1.5 VA 70017-2070-0150 2.5 VA 70017-2070-0250 3.75 VA 70017-2070-0375 5 VA 70017-2070	1.5 VA 70017-1262-0150 2.5 VA 70017-1262-0250 3.75 VA 70017-1262-0375 5 VA 70017-1262	-
5	0.5	-	1 VA 70017-2062-0100 1.25 VA 70017-2062	1.25 VA 70017-3988-0125 1.5 VA 70017-3988-0150 2 VA 70017-3988-0200 2.5 VA 70017-3988	1.5 VA 70017-2063-0150 2.5 VA 70017-2063-0250 3.75 VA 70017-2063-0375 5 VA 70017-2063	1.5 VA 70017-2064-0150 2.5 VA 70017-2064-0250 5 VA 70017-2064-0500 7.5 VA 70017-2064	2.5 VA 70017-3391-0250 5 VA 70017-3391-0500 7.5 VA 70017-3391-0750	2.5 VA 70017-1792-0250 5 VA 70017-1792-0500 7.5 VA 70017-1792-0750	2.5 VA 70017-2065-0250 5 VA 70017-2065-0500 7.5 VA 70017-2065-0750	2.5 VA 70017-3575-0250 5 VA 70017-3575-0500	5 VA 70017-1267-0500 10 VA 70017-1267-1000
		1.25 VA 70017-1271-0125 1.5 VA 70017-1271-0150 2 VA 70017-1271-0200 2.5 VA 70017-1271	1.5 VA 70017-3494-0150 2 VA 70017-3494-0200 2.5 VA 70017-3494-0250 3.75 VA 70017-3494	1.5 VA 70017-3989-0150 2.5 VA 70017-3989-0250 3.75 VA 70017-3989-0375 5 VA 70017-3989	1.5 VA 70017-1275-0150 2.5 VA 70017-1275-0250 3.75 VA 70017-1275-0375 5 VA 70017-1275	1.5 VA 70017-1276-0150 2.5 VA 70017-1276-0250 5 VA 70017-1276-0500 7.5 VA 70017-1276	2.5 VA 70017-1278-0250 5 VA 70017-1278-0500 7.5 VA 70017-1278-0750 10 VA 70017-1278	2.5 VA 70017-1766-0250 5 VA 70017-1766-0500 7.5 VA 70017-1766-0750	2.5 VA 70017-1279-0250 5 VA 70017-1279-0500 7.5 VA 70017-1279-0750	2.5 VA 70017-1263-0250 5 VA 70017-1263-0500 10 VA 70017-1263-1000	5 VA 70017-1268-0500 10 VA 70017-1268-1000

Sonderausführungen auf Anfrage:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
- Gießharzverguss

Anwendungsbedingungen	
Sekundärstrom	5A oder 1A
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
max. zulässige Betriebsspannung	720 V
Prüfspannung	3 kV / 1 min
Thermischer Nenndauerstrom	$I_{cth} = 1,2 \times I_{pr}$
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 \times I_{pr}$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 \times I_{th}$
Überstromziffer (FS)	$n < 5$
Isolationsklasse	E / F / H
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600
Gehäuse	Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94

Umgebungsbedingungen	
Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40°C ... +60°C
Umgebungstemperature (Lagerung / Transport)	-40°C ... +60°C
Höhe	bis 1000 m