

Kohlenmonoxidwarnmelder

Ei208D


10-Jahres-Batterie

Mit LCD-Display



Abmessungen

Breite	120 mm
Länge	105 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	175 g



Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP42
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Qualität

Normen / Standards	DIN EN 50291-1; DIN EN 50291-2; DIN EN 50270; DIN EN 60335-1
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie