

MM-Sicherungseinsätze 632.400

MM-Fuse-links AC / DC



6,3 x 32 mm

FF - super flink
super quick acting



Spannung
Voltage **1.000 V**

Strom
Current **100 mA - 2 A**

Ausschaltvermögen
Breaking capacity **30.000 A**



Norm / Standard:

Werknorm / Factory standard

Aufbau / Construction:

zylindrisch / cylindrical
Keramikrohr / Ceramictube
mit Löschmittel / with extinguishing agent

Kontaktkappen / Contact caps:

Messing, vernickelt / Brass, nickel plated

Lötbarkeit gemäß / Solderability according to:

60068-2-20

Anwendung / Application:

Messgeräte (Multimeter) / measurement devices
Kurzschlusschutz / short circuit protection

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück /
100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces
500 St. = Industrieverpackung /
500 pcs. = Industrial packaging
Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in
beliebigen Formen und Längen, fertig montiert /
As assembly with 2 pigtails in various forms and
lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	U_{d_max} [mV]	P_{d_max} [W]	I_{BC} [A]	I^2t [A ² s]
632.407	100 mA	1.000	2.500	0,3	30.000	0,00092
632.408	125 mA	1.000	2.200	0,3	30.000	0,0016
632.409	160 mA	1.000	2.000	0,4	30.000	0,0037
632.410	200 mA	1.000	1.000	0,2	30.000	0,015
632.411	250 mA	1.000	800	0,2	30.000	0,022
632.412	315 mA	1.000	800	0,3	30.000	0,039
632.413	400 mA	1.000	800	0,3	30.000	0,052
632.414	500 mA	1.000	800	0,3	30.000	0,053
632.415	630 mA	1.000	800	0,5	30.000	0,13
632.416	800 mA	1.000	800	0,5	30.000	0,32
632.417	1 A	1.000	800	0,8	30.000	0,33
632.419	1,6 A	1.000	650	1,1	30.000	0,94
632.420	2 A	1.000	650	1,4	30.000	1,20

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungs- strom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:	
	100 mA - 800 mA	1 A - 2 A
$1 \cdot I_N$	t_{min}	60 min
	t_{max}	-
$4 \cdot I_N$	t_{min}	0
	t_{max}	1 ms
$10 \cdot I_N$	t_{min}	0
	t_{max}	6 ms