


Datenblatt Drehstromzähler SMD72BI

10(100)A, 4TE, LC-Display, MID-geeicht, 2-Richtungszähler



Eigenschaften

- LCD Ziffer und Zeichenanzeige mit weiß-bläulicher Hintergrundbeleuchtung
- Zweirichtungszähler inkl. Anzeigebildschirm für Gesamtwirkleistung in kWh für Import und Export
- Anzeige der aktuellen Last (Momentanverbrauchsanzeige in Watt) für Import und Export
- Tageszählfunktion (frei Rückstellbar/Resetbar) für Import und Export
- S0 Ausgang für Import
- Optische Anzeige via LED über die Stromflussrichtung (Imp./Exp.)

Technische Details

Strom	10(100)A Direktmessung	Genauigkeitsklasse	Klasse 1
Nennfrequenz	50Hz	Impulsausgang	S-Schnittstelle, 1.000 Imp./kWh
Spannung	3x230V/400V AC	Ausführung	LCD, 7-stellig, mit Beleuchtung
Anlaufstrom	0,4% Ib	Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Anlaufzeit	10s	Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Eigenverbrauch	<2W / 10V	Schutzklasse	II
Spannungsbereich	80 bis 120% Un	Schutzart	IP51
Wechselspannungsfestigkeit	4KV für 1 Min.	Baugröße	4 TE
Impulsspannungsfestigkeit	6KV-1.2 uS	Abmessung	100x72x66 mm
Überstromwiderstand	30Imax für 0,01s	Geeicht	MID geeicht