

ABS2200FLEX_230V

Absauganlage für Säge

- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges Windflügelrad
- konstante Absaugeleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- gute Saugleistung (Filterdimension: ø500x650mm)
- integrierte Fahrleinrichtung für einfaches Rangieren
- kompakte Bauweise (H=750mm), ideal auch zur Integration unterhalb von Holzbearbeitungsmaschinen z.B.: Verbreiterungstisch Sägen

Lieferumfang: Fahrwerk, Filter- und Spänesack



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS2200FLEX_230V

Absauganlage für Säge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200	Spannung	230V / 1 / 50Hz
Drehzahl in min-1	2850	Absauganschluss in mm	1x100
Aufstellmaß in mm	1540x550x750	Absaugeleistung in m³/h	2200
Spänesackdurchmesser in mm	500	Spänesacklänge in mm	800
Lüfterraddurchmesser in mm	305	Unterdruck in Pa	2200
Spänesackvolumen in L	160	Schall-Leistungspegel in dB(A)	96
Schall-Druckpegel in dB(A)	86,7	Bruttogewicht in kg	54
Nettogewicht in kg	50	Verpackungsbreite in mm	605
Verpackungslänge in mm	1.160	Verpackungshöhe in mm	475
EAN Code	9120058377570		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**