

KNF1_230V

Keilnutfräsmaschine



- manuelle Werkstückklemmung
- eine Frässpindel
- verstellbare Anschläge für die Werkstückpositionierung

Lieferumfang: Fräser-Form W-2, Spannzange Ø6 und Ø8 mm, Fräseereinstelllehre



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

KNF1_230V

Keilnutfräsmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	600	Spannung	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II	Tischgröße in mm	380 x 220
Aufstellmaß in mm	400 x 550 x 370	max. Werkstückdicke in mm	95
max. Fräseleistung in mm	55	Frässpindeldrehzahl in min-1	12000 - 27000
Schall-Druckpegel in dB(A)	88	Bruttogewicht in kg	14
Nettogewicht in kg	11	Verpackungsbreite in mm	440
Verpackungslänge in mm	600	Verpackungshöhe in mm	420
EAN Code	9120058379451		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**