

AKM610ECO

Abkantmaschine



- solide Konstruktion mit hochwertigen Abkantelementen für ein Höchstmaß an Präzision
- komfortables Exzenterspannsystem
- segmentierte obere Biegeeinheit mit verschiedenen breite Abkantelemente (1", 2", 3", 8", 10") für unterschiedliche Werkstückgrößen
- Abkantelemente beliebig verschieb- und zusammensetzbar
- Befestigungsbohrungen zur Montage auf der Werkbank oder passenden Maschinenständern



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

AKM610ECO

Abkantmaschine



Technische Details

Aufstellmaß in mm	760 x 390 x 290	max. Blechstärke in mm	1
max. Öffnungsweite in mm	43	max. Biegewinkel	135 °
max. Biegebreite in mm	600	Bruttogewicht in kg	31
Nettogewicht in kg	28	Verpackungsbreite in mm	325
Verpackungslänge in mm	795	Verpackungshöhe in mm	275
EAN Code	9120058378348		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**