



# ENERGY ULTRA AA - LR6

Alkaline Batterie

## Technische Informationen

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Batterietyp:        | Alkaline Manganese (Quecksilberfrei) |
| Batteriegröße:      | IEC: LR6, ANSI: AA                   |
| Nennspannung:       | 1.5V                                 |
| Nominale Kapazität: | 2600 mAh                             |
| Referenzstandard:   | 2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-5 |
| Haltbarkeit:        | 5 Jahre                              |
| Gewicht:            | 23 g                                 |
| Durchmesser & Höhe: | 14 mm, 50 mm                         |

## Kennzeichnung auf der Batterie

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ:          | AA, LR6, Mignon; Alkaline                                             |
| Marke:        | Intenso Energy Ultra                                                  |
| Nennspannung: | 1.5V                                                                  |
| Polarität:    | + oder -                                                              |
| Warnung:      | Polarität beachten. Nur sachgerecht verwenden. Nicht wieder aufladen. |

## Artikeldaten

| Menge        | Artikelnummer | EAN           | VPE      |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| 4er Blister  | 7501424       | 4034303027149 | 10 Stück |
| 10er Blister | 7501920       | 4034303027170 |          |
| 24er Box     | 7501824       | 4034303027354 | 5 Stück  |
| 40er Pack*   | 7501520       | 4034303027408 | 10 Stück |
| 100er Pack*  | 7501521       | 4034303034000 | 5 Stück  |

### 4er Blister:



### 10er Blister:



### 24er Box:



### 40er Pack:



### 100er Pack:



\*Die 40er und 100er Packs sind ideal für den Onlinehandel, da die Batterien frustfrei und versandfertig im braunen Karton verpackt sind.