

Einsatzbereich: - 923
- 932



Best.-Nr.: 61.009.11

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom bis 10 A
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluß


Anschlußart crimp
Anschlußbereich 0,14 - 1mm²
für Isolationscrimp max. Isolations Ø2,1 mm
Abisolierlänge Ø6 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange	Best.-Nr. C0.235.00
analoge Crimpzange	
für 1mm und 2mm Kontakte	Best.-Nr. C0.201.00
Positioniereinsatz für 1mm Kontakte	Best.-Nr. C0.003.00
Ausbauwerkzeug und Hülse für 1mm Kontakte	Best.-Nr. C4.005.00+C4.006.00



Hauptabmessungen

Kontaktstift

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muß sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz

* Bei max. Anschlußquerschnitt

for: - 923
- 932



order code: 61.009.11

Electrical data

*rated current up to 10 A
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination


contact termination crimp
cross section 0,14 - 1mm²
for insulation crimp max insulation Ø 2,1 mm
stripping length Ø 6 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool	order code: C0.235.00
Analog crimping tool	
for 1mm and 2mm contacts	order code: C0.201.00
Positioner for 1mm contacts	order code: C0.003.00
removing tool and sleeve for 1mm contacts	order code: C4.005.00+C4.006.00



Main Dimensions

contact pin