

Mehrwegadapter Typ J (CH-T13), 3-fach, mit Schutzkontakt
Multi-way adaptor type J (CH-T13), 3-way, with earthing contact



CE



Gewicht / Weight 70 g



Beschreibung / Description



Auch mit Shutter erhältlich (ArtNr. 591K).

Also available with shutter (item 591K).

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, SN 441011
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn37, CuZn39, CuSn4
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t_{\min} : -5°C; t_{\max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions



Abisolierung / Wire stripping :

N – **L** – **PE** –

Revision: D
vom 25.11.2021

Begleitinformationen / *Additional information*

Hinweise / *Warning notice*

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 10 A
Rated current: Max. 10 A
- Bemessungsleistung: Max. 2500 W
Rated power: Max. 2500 W
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use a damaged adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!